


# Pomalo nábehový ventil MS6-EDE-1/2-V24-B

Číslo dielu: 8080855

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                          | Hodnota                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                        | 6                                                         |
| Rozmer rastra                                                  | 62 s                                                      |
| Funkcia odvetrávania                                           | bez možnosti škrtenia                                     |
| Spôsob ovládania                                               | elektrický                                                |
| Montážna poloha                                                | ľubovoľná                                                 |
| Výber prídavnej funkcie                                        | s tlmičom hluku                                           |
| Konštrukčný rad                                                | MS                                                        |
| Pomocné ručné ovládanie                                        | s aretáciou tlačidlom                                     |
| Konštrukcia                                                    | Sedlový ventil, elektricky ovládaný                       |
| Spôsob návratu do základnej polohy                             | mechanická pružina                                        |
| Spôsob riadenia                                                | nepriamo riadený                                          |
| Napájanie riadiacim vzduchom                                   | interný                                                   |
| Funkcia ventilu                                                | 3/2 zatvorený monostabilný                                |
| Prekrytie                                                      | negatívne prekrytie                                       |
| Indikátor spínacej polohy                                      | s príslušenstvom                                          |
| Prevádzkový tlak                                               | 0.3 MPa...0.7 MPa<br>3 bar...7 bar                        |
| Hodnota b                                                      | 0.46                                                      |
| Hodnota C                                                      | 23.9 l/sbar                                               |
| Normálny prietok odvetrávania 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 4000 l/min                                                |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)     | 5000 l/min                                                |
| Čas zapnutia                                                   | 31 ms                                                     |
| Parametre cievky                                               | 24 V DC: 2,3 W                                            |
| Prípustné výkyvy napätia                                       | +/- 10 %                                                  |
| Prevádzkové médium                                             | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                        | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                             | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                 |
| Zhoda s LABS                                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-1           | Trieda 7 podľa normy ISO 14644-1                          |
| Skladovacia teplota                                            | -10 °C...60 °C                                            |

| Charakteristický znak   | Hodnota                              |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Teplota média           | -5 °C...50 °C                        |
| Druh krytia             | IP65                                 |
| Teplota okolia          | -5 °C...50 °C                        |
| Hmotnosť výrobku        | 499 g                                |
| Elektrický prípoj       | Tvar C<br>podľa EN 175301-803        |
| Indikácia stavu signálu | s príslušenstvom                     |
| Spôsob upevnenia        | s držiakom na stenu/plochým držiakom |
| Pneumatický prípoj 1    | G1/2                                 |
| Pneumatický prípoj 2    | G1/2                                 |
| Pneumatický prípoj 3    | G1/2                                 |
| Pokyny k materiálu      | V zhode s RoHS                       |
| Materiál tesnení        | HNBR<br>NBR                          |
| Materiál telesa         | Zosílený PA                          |