


# Vodilni valj DFM-40-50-B-PPV-A-GF

Številka dela: 595646

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                    | Vrednost                                                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hod                                                           | 50 mm                                                          |
| Premer bata                                                   | 40 mm                                                          |
| Način delovanja pogonske enote                                | jarem                                                          |
| Blaženje                                                      | pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh              |
| Položaj vgradnje                                              | poljubno                                                       |
| Vodilo                                                        | drsno vodilo                                                   |
| Konstruktivna zgradba                                         | vodilo                                                         |
| Zaznavanje položaja                                           | za mejno stikalo                                               |
| Delovni tlak                                                  | 0.15 MPa...1 MPa                                               |
| Način delovanja                                               | dvosmerno delovanje                                            |
| Delovni medij                                                 | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                      | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK                              | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14 | Razred 6 v skladu z ISO 14644-1                                |
| Temperatura okolice                                           | -20 °C...80 °C                                                 |
| Udarna energija v končnih položajih                           | 0.7 J                                                          |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok     | 686 N                                                          |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok            | 754 N                                                          |
| Alternativni priključki                                       | glej risbo izdelka                                             |
| Pnevmatični priključek                                        | G1/8                                                           |
| Material pokrova                                              | Gnetna aluminijeva zlitina                                     |
| Material tesnil                                               | NBR                                                            |
| Material ohišja                                               | gnetna aluminijeva zlitina                                     |
| Material batnice                                              | visoko legirano nerjavno jeklo                                 |