

Električni valj ESBF-BS-50-200-20P

Številka dela: 8022598

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni hod	200 mm
Velikost	50
Hod	200 mm
Navoj batnice	M16x1,5
Reverzijska zračnost	40 µm
Premier vretena	20 mm
Korak navoja vretena	20 mm/U
Največji vzvojni kot batnice +/-	0.15 stp
Na podlagi standarda	ISO 15552
Položaj vgradnje	poljubno
Konec batnice	zunanjí navoj
Vrsta motorja	Koračni motor Servomotor
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Konstruktivna zgradba	električni valj s krogličnim navojnim vretenom
Tip vretena	Kroglično navojno vreteno
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	drsno vodenje
Največji pospešek	25 m/s ²
Največja vrtilna hitrost	3600 1/min
Največja hitrost	1.33 m/s
Ponovljivost	±0,01 mm
Trajanje vklopa	100%
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Največji pogonski navor	16.3 Nm
Največja radialna sila na pogonsko gred	300 N
Največja sila pomika naprej Fx	5000 N

Značilnost	Vrednost
Pogonski navor v prostem teku	0.3 Nm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev, vodoravno	500 kg
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev, navpično	500 kg
Masni vztrajnostni moment JH na meter hoda	1.1387 kgcm ²
Masni vztrajnostni moment JL na kg delovne obremenitve	0.1013 kgcm ²
Masni vztrajnostni moment JO	0.2203 kgcm ²
Interval vzdrževanja	doživljenjsko mazanje
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	793 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	35 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	1982 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	65 g
Način pritrditve	z notranjim navojem ali oprema
Koda vmesnika aktuatorja	D50
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	jeklo, pocinkano
Material navojne matice vretena	jeklo za valjčne ležaje
Material vretena	Jeklo za valjčne ležaje
Material cevi valja	Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana