


# Magnetni ventil VUVS-LT30-M32C-MD-G38-F8

Številka dela: 8036672

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilska funkcija                                           | 3/2, zaprt, monostabilen                                                                |
| Način upravljanja                                            | električno                                                                              |
| Velikost ventila                                             | 31 mm                                                                                   |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 1600 l/min                                                                              |
| Pnevmatični delovni priključek                               | G3/8                                                                                    |
| Delovna napetost                                             | prek magnetne tuljave, potrebno ločeno naročilo                                         |
| Delovni tlak                                                 | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar                                                    |
| Konstruktivna zgradba                                        | Krožnikast sedež                                                                        |
| Način vračanja                                               | mehanska vzmet                                                                          |
| Odobritev                                                    | c UL us – Recognized (OL)                                                               |
| Nazivni premer                                               | 9.4 mm                                                                                  |
| Funkcija iztekajočega zraka                                  | z možnostjo dušenja                                                                     |
| Načelo tesnjenja                                             | mehko                                                                                   |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                                                                |
| Pomožno ročno upravljanje                                    | zaskočitev<br>tipkalna                                                                  |
| Način krmiljenja                                             | predkrmiljenje                                                                          |
| Dovajanje krmilnega zraka                                    | interni                                                                                 |
| Smer toka                                                    | ni reverzibilna                                                                         |
| Prekritje                                                    | negativno prekrivanje                                                                   |
| b-vrednost                                                   | 0.4                                                                                     |
| Vrednost C                                                   | 6 l/sbar                                                                                |
| Čas izklopa                                                  | 32 ms                                                                                   |
| Čas vklopa                                                   | 13 ms                                                                                   |
| Največji pozitivni preskusni impulz pri signalu 0            | 2000 µA                                                                                 |
| Največji negativni preskusni impulz pri 1 signalu            | 3600 µA                                                                                 |
| Karakteristike tuljave                                       | Glej magnetno tuljavo, potrebno ločeno naročilo                                         |
| Delovni medij                                                | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                          |
| Odpornost proti vibracijam                                   | Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6 |

| Značilnost                                                    | Vrednost                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Odpornost proti udarcem                                       | preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27 |
| Razred korozijske odpornosti KBK                              | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                             |
| Skladnost z LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14 | Razred 6 v skladu z ISO 14644-1                                               |
| Temperatura medija                                            | -10 °C...60 °C                                                                |
| Krmilni medij                                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| Temperatura okolice                                           | -10 °C...60 °C                                                                |
| Teža izdelka                                                  | 305 g                                                                         |
| Način pritrditve                                              | izbirno:<br>na priključno letev<br>s prehodno izvrtino                        |
| Priključek dihalne odprtine                                   | ni zajet                                                                      |
| Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82                    | M5                                                                            |
| Pnevmatični priključek 1                                      | G3/8                                                                          |
| Pnevmatični priključek 2                                      | G3/8                                                                          |
| Pnevmatični priključek 3                                      | G3/8                                                                          |
| Napotek glede materialov                                      | V skladu z RoHS                                                               |
| Material tesnil                                               | HNBR<br>NBR<br>TPE-U (PU)                                                     |
| Material ohišja                                               | aluminijeva tlačna litina, lakirana                                           |
| Material batnega drsnika                                      | Gnetna aluminijeva zlitina                                                    |
| Material vijakov                                              | jeklo, pocinkano                                                              |