


Navojno vreteno ELGA-BS-KF-120-300-0H-25P-ML

Številka dela: 8041845

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni hod	300 mm
Velikost	120
Rezerva hoda	0 mm
Premer vretena	25 mm
Korak navoja vretena	25 mm/U
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	Elektromehanska linearna os s krogličnim navojnim vretenom
Vrsta motorja	Koračni motor Servomotor
Tip vretena	Kroglično navojno vreteno
Merilno načelo merilnika poti	inkrementalno
Največji pospešek	15 m/s ²
Največja vrtilna hitrost	3600 1/min
Največja hitrost	1.5 m/s
Ponovljivost	±0,02 mm
Trajanje vklopa	100%
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Ploskovni momenti 2. reda Iy	1240000 mm ⁴
Ploskovni momenti 2. reda Iz	3800000 mm ⁴
Navor prostega teka pri največji hitrosti premikanja	1.64 Nm
Navor prostega teka pri najmanjši hitrosti premikanja	1 Nm
Največja sila Fy	5500 N
Največja sila	6890 N
Najv. sila Fy skupna os	5500 N
Najv. sila Fz skupna os	6890 N
Fy pri teoretični življenjski dobi 100 km (zgolj opazovanje vodenja)	20240 N
Fz pri teoretični življenjski dobi 100 km (zgolj opazovanje vodenja)	25355 N
Največji moment Mx	104 Nm

Značilnost	Vrednost
Največji moment M_y	680 Nm
Največji moment M_z	680 Nm
Najv. moment M_x skupna os	104 Nm
Najv. moment M_y skupna os	680 Nm
Največ. Moment M_z skupna os	680 Nm
M_x pri teoretični življenjski dobi 100 km (zgolj opazovanje vodenja)	383 Nm
M_y pri teoretični življenjski dobi 100 km (zgolj opazovanje vodenja)	2502 Nm
M_z pri teoretični življenjski dobi 100 km (zgolj opazovanje vodenja)	2502 Nm
Razdalja med površino drsnika in središčem vodila	87 mm
Največja radialna sila na pogonsko gred	500 N
Največja sila pomika naprej F_x	3400 N
Torzijski vztrajnostni moment I_t	247000 mm ⁴
Masni vztrajnostni moment J_H na meter hoda	2.756 kgcm ²
Masni vztrajnostni moment J_L na kg delovne obremenitve	0.1583 kgcm ²
Masni vztrajnostni moment J_O	1.038 kgcm ²
Konstanta pomika	25 mm/U
Referenčna življenjska doba	5000 km
Premikajoča se masa	4459 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	101 g
Dinamični upogib (gibanje bremena)	0,05 % dolžine osi, največ 0,5 mm
Statično upogibanje (brema v mirovanju)	0,1 % dolžine osi
Material zaključnega pokrova	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material profila	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrivnega traka	nerjavno plemenito tračno jeklo
Material pogonskega pokrova	gnetna aluminijeva zlitina eloksirano
Material vodilnega drsnika	jeklo
Material vodilne tirnice	jeklo
Material drsnika	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material navojne matice vretena	jeklo
Material vretena	Jeklo