

# Vakuumsko sesalo OGVM-60-S-N-G14F

Številka dela: 8073819

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Izravnava višine sesala                  | 6 mm                                                        |
| Najmanjši polmer obdelovanca             | 70 mm                                                       |
| Nazivni premer                           | 8 mm                                                        |
| Premer priseska                          | 60 mm                                                       |
| Prostornina priseska                     | 15 cm <sup>3</sup>                                          |
| Položaj priključitve                     | zgoraj                                                      |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                    |
| Oblika priseska                          | okroglo, ploščato                                           |
| Delovni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni delovni tlak                     | -60 kPa<br>-0.6 bar                                         |
| Delovni medij                            | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                           |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-A1-L                                              |
| Temperatura okolice                      | -20 °C...80 °C                                              |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 120 N                                                       |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku  | 99 N                                                        |
| Teža izdelka                             | 40 g                                                        |
| Način pritrditve                         | prek vakuumskega priključka                                 |
| Vakuumski priključek                     | Notranji navoj G1/4                                         |
| Barva                                    | črna                                                        |
| Trdota po Shoru                          | 60 +/- 5                                                    |
| Material čepa za pritvje                 | gnetna aluminijeva zlitina                                  |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                             |
| Material priseska                        | NBR                                                         |