

Električni vmesnik VAEM-L1-S-24-AP

Številka dela: 8081923

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	42 mm x 91 mm x 30 mm
Položaj priključitve	zgoraj
Diagnostika prek LED-diode	diagnostila na modul bremensko napetostno napajanje
Diagnostika prek notranje komunikacije	Izklop, breme Prenapetost elektronike/senzorjev Prenapetost, breme Prenizka napetost elektronike/senzorjev Podnapetost, breme
Največje število ventilskih mest	24
Največje število ventilskih tuljav	48
Zaščito pred obrnjeno polariteto	da
Parametri modula	Konfiguracija nadzora napetosti bremenskega napajanja PL Obnašanje v stanju napake
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka na kanal
Lasten odjem toka pri nazivni delovni napetosti elektronike/senzorjev	tipično 34 mA
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti, obremenitev	tipično 22 mA
Nazivna delovna napetost, DC, elektronika/senzorji	24 V
Nazivna delovna napetost DC, obremenitev	24 V
Premostitev izpada omrežja	10 ms
Premostitev izpada omrežja, obremenitev	3 ms
Dovoljena nihanja napetosti, elektronika/senzorji	± 25 %
Dovoljena nihanja napetosti, obremenitev	± 10 %
Največje tokovno napajanje	2 x 4 A (potrebna zunanja varovalka)
Napajanje, funkcija	Elektronika/senzorji in dohodna obremenitev
Napetostno napajanje, vrsta priključka	vtič
Napetostno napajanje, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Napetostno napajanje, število polov/žil	4
Prenos napetosti, funkcija	Elektronika/senzorji in odhodna obremenitev
Prenos napetosti, vrsta priključka	doza
Prenos napetosti, priključna tehnika	M8 x 1, A-kodiran v skladu s standardom EN 61076-2-104
Prenos napetosti, število polov/žil	4
Komunikacijski vmesnik, vrsta priključka	2 x doza

Značilnost	Vrednost
Komunikacijski vmesnik, priključna tehnika	M8x1 D-kodiran v skladu s standardom EN 61076-2-114
Komunikacijski vmesnik, število polov/žil	4
Komunikacijski vmesnik, funkcija	sistemska komunikacija XF10 IN / XF20 OUT
Komunikacijski vmesnik, protokol	AP-COM
Komunikacijski vmesnik, zaščita	da
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Znak KC	KC-EMV
Najdaljša dolžina kabla	50 m, sistemska komunikacija
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	5–95 % brez kondenzacije
Zaščita pred neposrednim in posrednim dotikanjem	PELV SELV
Napotek glede delovne napetosti	Potrebni so napajalniki SELV/PELV Upoštevajte padec napetosti
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju Priključki, ki niso v uporabi, so zaprti.
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Nazivna višina uporabe	<= 2000 m NHN
Teža izdelka	76 g
Način pritrditve	fiksno privijačeno
Material ohišja	Ojačan PA
Material navojne tulke	Medenina, nikljana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS