


# Servomotor EMMB-AS-60-04-K-S30M

Številka dela: 8097185

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                                       | Vrednost                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura okolice                                                              | -15 °C...40 °C                                                                                                                                                     |
| Napotek glede temperature okolice                                                | do 60 °C z odstopanjem za -1,5 % na stopinjo Celzija                                                                                                               |
| Največja višina postavitve                                                       | 4000 m                                                                                                                                                             |
| Napotek glede največje višine postavitve                                         | od 1.000 m naprej samo z zmanjšanjem vrednosti za -1,0 % na 100 m                                                                                                  |
| Temperatura skladiščenja                                                         | -20 °C...55 °C                                                                                                                                                     |
| Relativna zračna vlažnost                                                        | 0–90 %                                                                                                                                                             |
| V skladu s standardom                                                            | IEC 60034                                                                                                                                                          |
| Toplotni razred v skladu z EN 60034-1                                            | F                                                                                                                                                                  |
| Največja temperatura navitja                                                     | 155 °C                                                                                                                                                             |
| Nazivni razred v skladu z EN 60034-1                                             | S1                                                                                                                                                                 |
| Nadzor temperature                                                               | Digitalni prenos temperature motorja prek A-formata Nikon                                                                                                          |
| Zasnova motorja v skladu z EN 60034-7                                            | IM B5<br>IM V1<br>IM V3                                                                                                                                            |
| Položaj vgradnje                                                                 | poljubno                                                                                                                                                           |
| Stopnja zaščite                                                                  | IP65                                                                                                                                                               |
| Napotek glede stopnje zaščite                                                    | IP40 za motorno gred brez tesnilnega obroča radialne gredi<br>IP54 za motorno gred z radialnim tesnilnim obročem<br>IP65 za motorno ohišje brez priključne tehnike |
| Natančnost krožnega teka, koaksialnost, načrtovani tek v skladu z DIN SPEC 42955 | N                                                                                                                                                                  |
| Natančnost uravnoveženja                                                         | G 2,5                                                                                                                                                              |
| Življenjska doba ležaja pri nazivnih pogojih                                     | 20000 h                                                                                                                                                            |
| Izvedba gredi mozika                                                             | DIN 6885<br>A 5 x 5 x 16                                                                                                                                           |
| Električni priključek 1, vrsta priključka                                        | vtič                                                                                                                                                               |
| Električni priključek 1, priključna tehnika                                      | priključna shema RE                                                                                                                                                |
| Električni priključek 1, število polov/žil                                       | 6                                                                                                                                                                  |
| Stopnja umazanosti                                                               | 2                                                                                                                                                                  |

| Značilnost                                                 | Vrednost                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napotek glede materialov                                   | V skladu z RoHS                                                                                                                                   |
| Razred korozijske odpornosti KBK                           | 0 – brez korozijske obremenitve                                                                                                                   |
| Skladnost z LABS                                           | VDMA24364 – cona III                                                                                                                              |
| Odpornost proti vibracijam                                 | Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6                                                           |
| Odpornost proti udarcem                                    | preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27                                                                     |
| Odobritev                                                  | c UL us – Recognized (OL)                                                                                                                         |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)                       | v skladu z direktivo EU EMV<br>v skladu z direktivo EU o nizki napetosti<br>v skladu z direktivo EU RoHS                                          |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)                   | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC<br>v skladu s predpisi ZK RoHS<br>v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Pristojni organ za izdajo certifikata                      | UL E342973                                                                                                                                        |
| Nazivna delovna napetost DC                                | 300 V                                                                                                                                             |
| Nazivna napetost DC                                        | 300 V                                                                                                                                             |
| Vezava navitja                                             | Zvezda, znotraj                                                                                                                                   |
| Število parov polov                                        | 3                                                                                                                                                 |
| Navor v mirovanju                                          | 1.4 Nm                                                                                                                                            |
| Nazivni navor                                              | 1.27 Nm                                                                                                                                           |
| Konični navor                                              | 3.81 Nm                                                                                                                                           |
| Nazivna vrtilna hitrost                                    | 3000 1/min                                                                                                                                        |
| Največja vrtilna hitrost                                   | 6000 1/min                                                                                                                                        |
| Največja mehanska vrtilna hitrost                          | 10000 1/min                                                                                                                                       |
| Nazivna moč motorja                                        | 400 W                                                                                                                                             |
| Stalni tok v mirovanju                                     | 2.6 A                                                                                                                                             |
| Nazivni tok motorja                                        | 2.4 A                                                                                                                                             |
| Konični tok                                                | 7.2 A                                                                                                                                             |
| Motorna konstanta                                          | 0.562 Nm/A                                                                                                                                        |
| Napetostna konstanta faza-faza                             | 34 mVmin                                                                                                                                          |
| Upornost navitja, faza-faza                                | 5.8 Ohm                                                                                                                                           |
| Induktivnost navitja, faza-faza                            | 11.5 mH                                                                                                                                           |
| Električna časovna konstanta                               | 1.98 ms                                                                                                                                           |
| Merilna prirobnica                                         | 255 x 255 x 8 mm, aluminij                                                                                                                        |
| Skupni odgonski vztrajnostni moment                        | 0.405 kgcm <sup>2</sup>                                                                                                                           |
| Teža izdelka                                               | 1600 g                                                                                                                                            |
| Dovoljena aksialna obremenitev gredi                       | 90 N                                                                                                                                              |
| Dovoljena radialna obremenitev gredi                       | 180 N                                                                                                                                             |
| Senzor položaja rotorja                                    | absolutni enkoder, multi turn                                                                                                                     |
| Senzor položaja rotorja, oznaka proizvajalca               | MAR-MX50AHN00                                                                                                                                     |
| Senzor položaja rotorja, absolutno zaznani vrtljaji        | 65536                                                                                                                                             |
| Vmesnik senzorja položaja rotorja                          | Nikon, format A                                                                                                                                   |
| Merilno načelo senzorja položaja rotorja                   | optično                                                                                                                                           |
| Senzor položaja rotorja, delovna napetost DC               | 5 V                                                                                                                                               |
| Senzor položaja rotorja, območje delovne napetosti DC      | 4.75 V...5.25 V                                                                                                                                   |
| Senzor položaja rotorja, vrednosti položaja na obrat       | 1048576                                                                                                                                           |
| Ločljivost senzorja položaja rotorja                       | 20 bit                                                                                                                                            |
| Senzor položaja rotorja, natančnost sistema, merjenje kota | -120 arcsec...120 arcsec                                                                                                                          |