



Električna vtičnica NEFV-V13-XX4G3-T1G3

Številka dela: 8109877

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Način pritrditve	s prehodno izvrtino za vijak M3
Kabelski izhod	ravna oblika
Teža izdelka	6.8 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, priključna tehnika	ZIF
Električni priključek 1, število polov/žil	5
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	vstavljen
Električni priključek 2, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 2, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Doza
Električni priključek 2, priključna tehnika	ZIF
Električni priključek 2, število polov/žil	5
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	3
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	vstavljen
Električni priključek 3, funkcija	stran krmiljenja
Električni priključek 3, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 3, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 3, priključna tehnika	Kodirano v skladu s specifikacijami podjetja Festo
Električni priključek 3, število polov/žil	3
Električni priključek 3, zasedeni poli/žile	3
Električni priključek 3, vrsta pritrditve	vstavljen
Območje delovne napetosti DC	0 V...310 V
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Zaščita	ne
Stopnja zaščite	IP40
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C

Značilnost	Vrednost
Temperatura skladiščenja	-40 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	2
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna
Material vtičnih kontaktov	Bron, nikljan in pozlačen