


Troosni portal EXCL-15-

Številka dela: 8159775

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	15
Hod osi X	200 mm...1000 mm
Hod osi Y	200 mm...700 mm
Položaj vgradnje	vodoravno
Konstruktivna zgradba	sistem prostorskega portala
Vrsta motorja	Koračni motor
Največji pospešek	1 m/s ²
Največja hitrost	0.5 m/s
Ponovljivost	±0,1 mm
Največ. hitrost iskanja os X	0.03 m/s
Največ. plazilna hitrost os X	0.003 m/s
Največ. hitrost iskanja os Y	0.03 m/s
Največ. plazilna hitrost os Y	0.003 m/s
Največ. hitrost iskanja os Z	0.015 m/s
Največ. plazilna hitrost os Z	0.003 m/s
Nazivna napetost os X	1.68 V
Nazivna napetost os Y	3.2 V
Nazivna napetost os Z	3.2 V
Nazivni tok os X	4.2 A
Nazivni tok os Y	2 A
Nazivni tok os Z	2 A
Nazivni tok na fazo, efektiven	2 A...4.2 A
Znak KC	KC-EMV
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–90 %
Stopnja zaščite	IP10
Temperatura okolice	10 °C...40 °C
Držalni moment motorja	0.5 Nm...1.4 Nm

Značilnost	Vrednost
Največja procesna sila v smeri Z	15 N
Konstanta pomika osi X	64 mm/U
Konstanta pomika osi Y	37.7 mm/U
Konstanta pomika osi Z	5 mm/U
Način pritrditve	z notranjim navojem M3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS