

Kruhov  valce DPRA-N-...-9/16" - -   slo dielu: 8180567

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	0.0625 in...12 in
Priemer piestu	9/16"
Z�vit na piestnej ty�i	10-32 UNF-2A
Tlmenie	bez tlmenia elastick� tlmiace kr���ky/do�ti�ky, obojstrann�
Mont��na poloha	�ubovo�n�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty� R�ra valca
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Varianty	Uzatv�rac� kryt s kyvn�m okom a lo�iskov�m p��zdom Uzatv�rac� kryt s kyvn�m �apom, oto�en�m o 90� Uzatv�rac� kryt s kyvn�m �apom Pred��en� vonkaj�� z�vit piestnej ty�e Pred��en� piestna ty� Lo�iskov� kryt pre priamu mont�� Lo�iskov� kryt s upevn�ovac�m z�vitom Lo�iskov� kryt s kyvn�m �apom Axi�lny pr�vod stla�en�ho vzduchu Pr�poj stla�en�ho vzduchu, prie�ny S poistkou proti preto�eniu Priebe�n� piestna ty� Rozsah teploty 0 do + 150 �C Rozsah teploty -40 do + 80 �C jednostrann� piestna ty�
Poistenie proti preto�eniu/vedenie	��sthrann� piestna ty�
Prev�dzkov� tlak	9.99 psi...150 psi
Sp�sob fungovania	dvoj�inn� tla�n� jedno�inn� �a�n�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch pod�a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozn�mka o prev�dzkovom/riadiacom m�di�u	Prev�dzka s mazan�m mo�n� (potrebn� pri da��ej prev�dzke)
Trieda odolnosti proti kor�zii KBK	1- N�zke n�roky na odolnos� proti kor�zii
Zhoda s LABS	VDMA24364 z�na III
Teplota okolia	-40 �F...300 �F
Hmotnos� v�robku	0.1 lb...0.85 lb

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s kontramaticou s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	1/8 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	FPM NBR
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca