

Motor cable NEBM-LX/M17-

Číslo dielu: 8181663

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61984
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Hmotnosť výrobku	365 g...1880 g
Elektrický prípoj	12-pin 14-pin
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Hybridná zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Prípojovací obrazec L10 Prípojovací obrazec L5 M17x0,75
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	12 14
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	12 13
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia Aretácia skrutkou
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zásuvka Kábel
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Prípojovací obrazec L10 Prípojovací obrazec L5 M17x0,75 otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	12 14
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	12 13
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Aretácia Aretácia skrutkou zapojený
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...48 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	7.6 A...17.8 A

Charakteristický znak	Hodnota
Odolnosť proti rázovému napätiu	1.5 kV
Tienenie	áno
Dĺžka kábla	0.5 m...20 m
Vlastnosť vedenia	vhodné do energetických reťazcov
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	42 s...43.2 s
Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla	78.75 s...81 s
Priemer kábla	10.5 s...10.8 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla	± 0,3 mm
Štruktúra kábla	4 x 0,5 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + 6 x 0,15 mm ² 4 x 0,75 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + 6 x 0,15 mm ² 4 x 1,5 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + 6 x 0,15 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.15 mm ² 0.5 mm ² 0.75 mm ² 1.5 mm ²
Zakončenia žíl	Koncová dutinka kábla Káblový kolík
Druh krytia	IP20 IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-25 °C...80 °C
Kategória prepätia	I
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS bez obsahu halogénov
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál izolačného púzdra	PP