


Nástrčná T-spojka NPQ0-T-Q12-E-P5

Číslo dielu: 8203330

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	11 s
Hĺbka zasunutia hadice	22 s
Poznámka k hĺbke zasunutia hadice	vertikálne 21,7 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Tvar T
Veľkosť balenia	5
Konštrukcia	Princíp push-pull
Varianty	s upevňovacími otvormi
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.09 MPa...0.3 MPa -0.9 bar...3 bar -13.05 psi...43.5 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.09 MPa...1.2 MPa -0.9 bar...12 bar -13.05 psi...174 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny Dioxid uhličitý Vzduch Kyslík Dusík
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	0 °C...120 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Biokompatibilita podľa normy	ISO 18562
Správa o čistote povrchu podľa normy	ASTM G 93 ISO 15001
Hladina nečistôt, maximálny obsah uhlíkovdík	550 MGM
Hmotnosť výrobku	42.84 g
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm
Teplota okolia vo °F	32 °F...140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	biela

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PVDF
Materiál uvoľňovacieho krúžku	PVDF
Materiál o-krúžka	FPM
Materiál tesnenia hadice	FPM
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál oporného krúžku	PVDF