


Rýchlo spojka - prechodka

SCK-PK-3

Číslo dielu: 9420

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	2.4 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Priechodka
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm pre nástrchnú vsuvku vnútorného priemeru 3 mm s prevlečnou maticou
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm pre nástrchnú vsuvku s vnútorným priemerom 3 mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ
Materiál spojovača	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná