

# Viličasta glava CRSG-M8

Številka dela: 13568

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                      | Vrednost                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                        | M8                                                                                                                                                                                                                 |
| Položaj vgradnje                                | poljubno                                                                                                                                                                                                           |
| Na podlagi standarda                            | DIN 71752<br>ISO 8140                                                                                                                                                                                              |
| Navojni priključek                              | notranji navoj M8                                                                                                                                                                                                  |
| Razred korozijske odpornosti KBK                | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                                                                                                                                                  |
| Skladnost z LABS                                | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                     |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave. |
| Temperatura okolice                             | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                    |
| Teža izdelka                                    | 52.2 g                                                                                                                                                                                                             |
| Material viličaste glave                        | visoko legirano jeklo                                                                                                                                                                                              |
| Napotek glede materialov                        | V skladu z RoHS                                                                                                                                                                                                    |
| Material sornika                                | visoko legirano jeklo                                                                                                                                                                                              |
| Material matice                                 | visoko legirano jeklo                                                                                                                                                                                              |
| Material varovalke                              | visoko legirano jeklo                                                                                                                                                                                              |