


Mehko prijemalo HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

Številka dela: 8207885

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Delovni hod	0 mm...55 mm
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti	30 mm
Največji prijemalni premer	55 mm
Vrsta pogona	pnevmatično
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Funkcija prijemala	prilagodljiva
Število prstov prijemala	2
Konstruktivna zgradba	oblikovno prileganje trenje
Delovni tlak	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Razpočni tlak kape	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Največja delovna frekvenca vpenjala	5 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Stopnja zaščite	IP69K
Skupna prijemalna sila	5 N
Teža izdelka	240 g
Način pritrditve	po ISO 9409-1-50-4-M6
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterja	Ojačan PA

Značilnost	Vrednost
Material vijakov	nerjavno jeklo
Material prijemala	VMQ (silikon), zaznavanje kovine
Material pokrovčka	Ojačan PA
Barva	modra
Trdota po Shoru	A 40 +5