

# Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-63-E-U-S-P

Broj dela: 1320830

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                             | 63                                                                             |
| Hod meha                                          | 25 mm                                                                          |
| Min. zahvatni prečnik                             | 66 mm                                                                          |
| Maks. zahvatni prečnik                            | 85 mm                                                                          |
| Ugradni položaj                                   | Proizvoljan                                                                    |
| Funkcija                                          | sa jednostrukim dejstvom<br>zatvoreno                                          |
| Funkcija hvataljke                                | Adaptivno                                                                      |
| Dizajn                                            | Kontrakciona membrana<br>sekvenca forsiranog pokreta                           |
| Vođenje                                           | Osnovo vođenje                                                                 |
| Prepoznavanje položaja                            | Beskontaktni prekidač                                                          |
| Radni pritisak                                    | 4 bar...8 bar                                                                  |
| Pritisak vraćanja u prethodni položaj             | 1 bar                                                                          |
| Maks. radna frekvencija hvataljke                 | 4 Hz                                                                           |
| Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)  | 40 ms                                                                          |
| Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 100 ms                                                                         |
| Radni medij                                       | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju             | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-Zona III                                                             |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                | vidi dodatne informacije o materijalima                                        |
| Temperatura okruženja                             | 5 °C...60 °C                                                                   |
| srednji interval zamene meha                      | 1 mil. prekl.                                                                  |
| Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja       | 5.1 kg                                                                         |
| Težina proizvoda                                  | 785 g                                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                                | sa spoljašnjim navojem<br>sa osiguravajućom navrtkom<br>po izboru:             |
| Pneumatski priključak                             | G1/8                                                                           |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal meha                                    | VMQ (silikon)                                                                  |

| Karakteristika    | Vrednost                 |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | Aluminijum<br>eloksirano |