

Izpust kondenzata WA-2

Številka dela: 152810

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	mehanski
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Pomožno ročno upravljanje	tipkalna
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Konstruktivna zgradba	zunanjí mehanski, povsem avtomatski
Merilna veličina	nivo napolnjenosti
Ventilska funkcija	2/2, odprt, monostabilen
Delovni tlak	1.5 bar...14 bar
Delovni medij	Voda
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Teža izdelka	92 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek za odvajanje kondenzata	PK-4
Pnevmatični priključek	M9
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina