

# Kompaktni valj AEVULQ-40-20-P-A

Številka dela: 157050

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                         | Vrednost                                                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                | 20 mm                                                               |
| Premer bata                                        | 40 mm                                                               |
| Blaženje                                           | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                   | poljubno                                                            |
| Način delovanja                                    | potiskanje<br>enosmerno delovanje                                   |
| Konec batnice                                      | Notranji navoj                                                      |
| Konstruktivna zgradba                              | Bat<br>Batnica                                                      |
| Zaznavanje položaja                                | za mejno stikalo                                                    |
| Različice                                          | enostranska batnica                                                 |
| Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo        | kvadratna batnica                                                   |
| Delovni tlak                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi             |
| Delovni medij                                      | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija           | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                   | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okolice                                | -20 °C...80 °C                                                      |
| Udarne energija v končnih položajih                | 0.52 J                                                              |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok | 704 N                                                               |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                  | 63 g                                                                |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda          | 9 g                                                                 |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda                         | 433 g                                                               |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                        | 59 g                                                                |
| Način pritrditve                                   | izbirno:<br>s prehodno izvrtino<br>z opremo                         |
| Pnevmatični priključek                             | G1/8                                                                |
| Material veznih vijakov                            | Jeklo, pocinkano                                                    |
| Material pokrova                                   | Gnetna aluminijeva zlitina                                          |

| Značilnost                 | Vrednost                   |
|----------------------------|----------------------------|
| Material dinamičnih tesnil | NBR<br>TPE-U (PU)          |
| Material batnice           | visoko legirano jeklo      |
| Material cevi valja        | gnetna aluminijeva zlitina |