


# Paralelni komplet EAMM-U-110-D60-80G-120-S1

Broj dela: 1530875

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                 | Vrednost              |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina konstrukcije          | 110                   |
| Ugradni položaj                | Proizvoljan           |
| Prenosni odnos reduktora       | 1:1                   |
| Maks. broj obrtaja             | 5000 1/min            |
| LABS usklađenost               | VDMA24364-Zona III    |
| Temperatura skladištenja       | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost vazduha     | 0 - 95 %              |
| Vrsta zaštite                  | IP65                  |
| Temperatura okruženja          | -10 °C...60 °C        |
| Momenat inercije               | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.3 Nm                |
| Prenosivi obrtni moment        | 25 Nm                 |
| Težina proizvoda               | 5180 g                |
| Kod interfejsa aktuatora       | D60B                  |
| Kod interfejsa motora In       | 80G                   |
| Napomena o materijalu          | RoHS-usaglašen        |