


Servomotor EMMS-AS-70-SK-HS-RRB

Broj artikla: 1550915

FESTO

bez prenosnika



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Temperatura okoline	-40 ... 40 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	F
Klasa dimenzionisanja prema EN 60034-1	S1
Nadzor temperature	PTC otpor
Mehanička zaštita	IP54
Izvedba vratila sa ravnim klinom	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
Tehnika električnog priključka	Utikači
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozije otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica
Nazivni pogonski napon DC	565 V
Nazivni napon DC	565 V
Vrsta spajanja navoja	Zvezda unutrašnja
Number of pole pairs	4
Obrtni moment mirovanja	1,5 Nm
Nazivni obrtni moment	1,31 Nm
Vršni obrtni moment	5,17 Nm
Nazivna brzina obrtanja	5.800 1/min
Maks. brzina obrtanja	6.460 1/min
Nazivna snaga motora	794 W
Nazivna struja, motor	1,29 A
Vršna struja	5,9 A
Motorska konstanta	1,016 Nm/A
Naponska konstanta, linijska	61,83 mVmin
Otpor navoja faza-faza	22,442 Ohm
Induktivnost navoja faza-faza	31,785 mH
Sveukupni moment inercije gonjene strane	0,46 kgcm ²
Težina proizvoda	2.390 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	75 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	150 N
Senzor položaja rotora	Resolver
Interface rotirajućeg enkodera	SIN/COS analogni signal
Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom	induktivno
Moment držanja, kočnica	2 Nm
Pogonski napon DC, kočnica	24 V
Primljena snaga, kočnica	11 W
Moment inercije kočnice	0,07 kgcm ²
Switching cycles, holding brake	10 million idle actuations (without friction work)
MTTF, subcomponent	80 years, rotary position encoder 1769 years, holding brake
MTTFd, subcomponent	160 years, rotary position encoder