


# Nihajna prirobnica SNCB-100

Številka dela: 174395

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                      | Vrednost                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                        | 100                                                                                                                                       |
| Na podlagi standarda                            | ISO 15552                                                                                                                                 |
| Razred korozijske odpornosti KBK                | 1 – nizka korozijska obremenitev                                                                                                          |
| Skladnost z LABS                                | VDMA24364-B2-L                                                                                                                            |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave. |
| Temperatura okolice                             | -40 °C...90 °C                                                                                                                            |
| Največ. obremenitev                             | 9 kN                                                                                                                                      |
| Teža izdelka                                    | 1035 g                                                                                                                                    |
| Napotek glede materialov                        | V skladu z RoHS                                                                                                                           |
| Material elementa za pritrditev                 | aluminijeva tlačna litina                                                                                                                 |
| Material sornika                                | jeklo, pocinkano                                                                                                                          |
| Material ležaja                                 | Umetna masa                                                                                                                               |
| Material plošče                                 | jeklo, pocinkano                                                                                                                          |
| Material vijakov                                | jeklo, pocinkano                                                                                                                          |
| Material varovalke                              | vzmetno jeklo, pocinkano                                                                                                                  |