



# Pozicijski senzor SMH-S1-HGP06

Številka dela: 175710

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Zasnova                                     | za prijemala                                                                    |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)        | v skladu z direktivo EU EMV<br>v skladu z direktivo EU RoHS                     |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)    | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC<br>v skladu s predpisi ZK RoHS |
| Napotek glede materialov                    | V skladu z RoHS                                                                 |
| Merilna veličina                            | Pozicija                                                                        |
| Merilno načelo                              | magnetni Hallov                                                                 |
| Temperatura okolice                         | 5 °C...60 °C                                                                    |
| Odpornost proti kratkemu stiku              | ne                                                                              |
| Odpornost proti preobremenitvi              | ni na voljo                                                                     |
| Izhodni signal                              | analogni                                                                        |
| Zaščito pred obrnjeno polariteto            | ne                                                                              |
| Električni priključek 1, vrsta priključka   | Kabel z vtičem                                                                  |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104                                       |
| Električni priključek 1, število polov/žil  | 4                                                                               |
| Material vtičnih kontaktov                  | medenina, pozlačena                                                             |
| Dolžina kabla                               | 0.5 m                                                                           |
| Barva kabelskega plašča                     | siva                                                                            |
| Material kabelskega plašča                  | TPE-U(PUR)                                                                      |
| Način pritrditve                            | privitje na prijemalo                                                           |
| Položaj vgradnje                            | poljubno                                                                        |
| Teža izdelka                                | 20 g                                                                            |
| Barva ohišja                                | črna                                                                            |
| Material ohišja                             | epoksidna smola<br>Medenina, nikljana<br>PUR                                    |
| Stopnja zaščite                             | IP65                                                                            |
| Razred korozijske odpornosti KBK            | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                               |
| Skladnost z LABS                            | VDMA24364-B2-L                                                                  |