

# Zapirni vtično navojni priključek

QSK-G1/2-12

Številka dela: 186303

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | standardna                                                                                                                                                        |
| Nazivni premer                                | 6.4 mm                                                                                                                                                            |
| Dovoljen tip gibke cevi                       | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Globina vstavljanja gibke cevi                | 23.1 mm                                                                                                                                                           |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvitje            | tesnilni obroč                                                                                                                                                    |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                                                                                                                          |
| Zasnova                                       | ravna oblika                                                                                                                                                      |
| Velikost posode                               | 1                                                                                                                                                                 |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                                                                                                                                 |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                 |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                               |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]                                                                                                                  |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                                                                                                                        |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                                                                                                                  |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                    |
| Nazivni pritezni moment                       | 26 Nm                                                                                                                                                             |
| Toleranca za nazivni pritezni moment          | ± 20 %                                                                                                                                                            |

| Značilnost                                | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Teža izdelka                              | 78 g                            |
| Način pritrditve                          | Zunanji šestkotnik SW24         |
| Pnevmatični priključek 1                  | Zunanji navoj G1/2              |
| Pnevmatični priključek 2                  | za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm |
| Barva sprostilnega obroča                 | modra                           |
| Napotek glede materialov                  | V skladu z RoHS                 |
| Material ohišja                           | Medenina, nikljana              |
| Material sprostilnega obroča              | POM                             |
| Material tesnila gibke cevi               | NBR                             |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi | visoko legirano nerjavno jeklo  |