


# Okrogli valj CRHD-100- -PPV-A-MS-S6

Številka dela: 195560

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 10 mm...500 mm                                                 |
| Premer bata                                               | 100 mm                                                         |
| Blaženje                                                  | pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh              |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                       |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica                                                 |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                               |
| Različice                                                 | toplotno obstojna tesnila, največ 120 °C                       |
| Delovni tlak                                              | 1 bar...10 bar                                                 |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                            |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 3 – močna odpornost proti koroziji                             |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                 |
| Primerno za živila                                        | Glej razširjene informacije o materialu.                       |
| Temperatura okolice                                       | -20 °C...120 °C                                                |
| Dolžina blaženja                                          | 31 mm                                                          |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 4418 N                                                         |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 4712 N                                                         |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                         | 968 g                                                          |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda                 | 38 g                                                           |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda                                | 8357 g                                                         |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                               | 115 g                                                          |
| Pnevmatični priključek                                    | G3/8                                                           |
| Material pokrova                                          | visoko legirano nerjavno jeklo                                 |
| Material tesnil                                           | FPM                                                            |
| Material ohišja                                           | visoko legirano nerjavno jeklo                                 |
| Material batnice                                          | visoko legirano nerjavno jeklo                                 |