

# T- utični priključak CRQST-M5-4

Broj dela: 164200

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                | Standard                                                                    |
| Nominalna širina                                     | 2 mm                                                                        |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten                                                             |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                                 |
| Oblik                                                | T-oblik                                                                     |
| Veličina posude                                      | 1                                                                           |
| Dizajn                                               | Push-Pull princip                                                           |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Napomena o radnom pritisku                           | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C                                          |
| Radni medij                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda) |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji                                       |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                   | vidi dodatne informacije o materijalima                                     |
| Temperatura okruženja                                | -15 °C...120 °C                                                             |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 1.33 Nm                                                                     |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %                                                                      |
| Težina proizvoda                                     | 17 g                                                                        |
| Broj izlaza                                          | 2                                                                           |
| Broj dovodnih dovoda                                 | 1                                                                           |
| Upotrebljivi kablovi                                 | PFAN                                                                        |
| Vrsta pričvršćenja                                   | Spoljašnji imbus SW10                                                       |
| Pneumatski priključak 1                              | Spoljašnji navoj M5                                                         |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm                                              |
| Materijal navojnog rukavca                           | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                                              |
| Materijal kućišta                                    | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |
| Materijal navojne zaptivke                           | FPM<br>visokolegirani čelik, nerđajući                                      |

| Karakteristika                   | Vrednost                        |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Materijal otpuštajućeg prstena   | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal crevne zaptivke        | FPM                             |
| Materijal steznog segmenta creva | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal potpornog prstena      | visokolegirani čelik, nerđajući |