


Ščipalni ventil
VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4S1-4
Številka dela: 2931682

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Način upravljanja	pnevmatično
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek armature	spojka v skladu z DIN 32676, serija A
Nazivni premer DN	6
Ventilska funkcija	2/2, odprt, monostabilen
Smer toka	obojestranski
Tlak medija	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Opomba glede tlaka medija	Uporaba v območju vakuumu je bila preizkušena do -0,09 MPa z zrakom pri sobni temperaturi. Odvisno od uporabe bo morda treba na krmilni strani ustvariti nasprotni vakuum, da se zagotovi pretok medija.
Delovni tlak	0.1 MPa...0.65 MPa 1 bar...6.5 bar 14.5 psi...94.25 psi
Nazivni tlak armature PN	10
Diferenčni tlak	0.25 MPa 2.5 bar 36.25 psi
Razpočni tlak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Preobremenitveni tlak	0.78 MPa 7.8 bar 113.1 psi
Način vračanja	odbojna elastičnost
Način krmiljenja	zunanje krmiljenje

Značilnost	Vrednost
Priključek za pomožni krmilni zrak 12	M5
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Največja viskoznost	4000 mm ² /s
Temperatura medija	-5 °C...150 °C
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	5 °C...30 °C
Pretok Kv	0.7 m ³ /h
Čas vklopa	125 ms
Čas izklopa	125 ms
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Številka materiala ohišja	1.4404
Material pokrova ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material tesnil	FPM
Material zapornega elementa	VMQ (silikon)
Teža izdelka	215 g
Primerno za živila	glej izjavo o skladnosti
Material posode	PA6