


# Priključna baza PAML-CP-90-HP3-G1

Broj dela: 1651543

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 90                                                |
| Nominalna širina DN                       | 36                                                |
| Serijska                                  | L                                                 |
| Radni pritisak                            | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar                   |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [---:-] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                                    |
| Temperatura skladištenja                  | -10 °C...60 °C                                    |
| Pogodnost za prehrambene proizvode        | vidi dodatne informacije o materijalima           |
| Temperatura medija                        | 5 °C...60 °C                                      |
| Temperatura okruženja                     | 5 °C...60 °C                                      |
| Težina proizvoda                          | 730 g                                             |
| Pneumatski priključak 1                   | G1                                                |
| Pneumatski priključak: 2                  | G1                                                |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                    |
| Materijal priključne ploče                | Aluminijumska legura za obradu                    |
| Radni materijal zaptivki                  | NBR                                               |
| Materijal vijaka                          | Nerđajući čelik                                   |