

Vakuumsko sesalo VASB-8-M5-NBR

Številka dela: 35410

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2 mm
Premer priseska	8 mm
Učinkoviti premer sesala	5.5 mm
Položaj priključitve	zgoraj
Oblika priseska	okrogli meh, 1,5-delni
Delovni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Održna sila pri 70-odstotnem vakuumu	1.6 N
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	1.6 N
Pritrdilni navoj	M5
Pritrditev sesala	M5
Vakuumski priključek	M5
Barva	črna
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Material čepa za pritvitje	Medenina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	NBR