


# Servisna jedinica LFR-3/8-D-MIDI-KA

Broj dela: 185713

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Midi                                                                      |
| Serijska                                                                 | D                                                                         |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                      |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                         |
| Finoća filtera                                                           | 40 µm                                                                     |
| Odvod kondenzata                                                         | ručno okretanje                                                           |
| Dizajn                                                                   | Modul grananja<br>Regulacija filtera sa manometrom                        |
| Maks. količina kondenzata                                                | 43 cm <sup>3</sup>                                                        |
| Zaštita posude                                                           | Metalna zaštitna posuda                                                   |
| Indikator pritiska                                                       | sa manometarom                                                            |
| Radni pritisak                                                           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar<br>14.5 psi...232 psi                 |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi              |
| Maks. histereza pritiska                                                 | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                            |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 2620 l/min                                                                |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inertni gasovi       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                           |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                            |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                            |
| Težina proizvoda                                                         | 1800 g                                                                    |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda<br>sa priborom<br>po izboru:                                |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G3/8                                                                      |

| Karakteristika           | Vrednost                 |
|--------------------------|--------------------------|
| Pneumatski priključak: 2 | G3/8                     |
| Materijal kućišta        | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal omotača        | PC                       |