


# Filter

## MS6N-LF-1/4-ERM

Številka dela: 531519

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                     | 6                                                                   |
| Serija                                                       | MS                                                                  |
| Položaj vgradnje                                             | navpično +/- 5°                                                     |
| Finost filtra                                                | 40 µm                                                               |
| Izpust kondenzata                                            | ročno obračanje                                                     |
| Konstruktivna zgradba                                        | sintrani filter s centrifugalnim izločevalnikom                     |
| Zaščita posode                                               | Plastična zaščitna košara                                           |
| Stopnja izločanja kondenzata                                 | 75 %                                                                |
| Delovni tlak                                                 | 0 bar...20 bar                                                      |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 2500 l/min                                                          |
| Delovni medij                                                | Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni plini |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura skladiščenja                                     | -10 °C...60 °C                                                      |
| Primerno za živila                                           | Glej razširjene informacije o materialu.                            |
| Razred čistosti zraka na izhodu                              | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                    |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...60 °C                                                      |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                                      |
| Velikost por                                                 | 40 µm                                                               |
| Teža izdelka                                                 | 600 g                                                               |
| Način pritrditve                                             | izbirno:<br>vgradnja v napeljavo<br>z opremo                        |
| Pnevmatični priključek 1                                     | 1/4 NPT                                                             |
| Pnevmatični priključek 2                                     | 1/4 NPT                                                             |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                     |
| Material tesnil                                              | NBR                                                                 |
| Material filtra                                              | PE                                                                  |
| Material ohišja                                              | aluminijeva tlačna litina                                           |
| Material posode                                              | PC                                                                  |
| Material ločilnega krožnika                                  | POM                                                                 |

