

Naoljevalnik MS12-LOE

Številka dela: 535041

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serija	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Proporcionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico
Delovni tlak	1 bar...16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika	400 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina