

Vakuum hvataljka ESG-150

Broj dela: 189180

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prečnik usisivača	150 mm
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Priključak vakuma gore Vakuumski priključak bočno sa izjednačavanjem visine sa dugačkom kompenzacijom visine
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 6
Oblik sisaljke	okruglo pljosnato
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Temperatura okruženja	-30 °C...200 °C
Vakuumski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	FPM NBR PUR VMQ (silikon)