


Linijski portal DHSL-DGE25SP-HMPL16

Številka dela: 542981

FESTO

Sestavljen je iz električne osi z vretenom in lahko strezno osjo, natančno pozicioniranje in raznolikost modulov. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 1.0
Koristno breme	0 ... 2 kg
Pogon Z osi	HMPL-16
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Z	1-krat
Gib Z osi	0 ... 160 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	DGE-25-SP
Vrsta pogona Y osi	električen z vretenom
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 1.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,02 mm