

## Cev iz umetne mase PEN-4X0,75-SW

Številka dela: 543240

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                            | Vrednost                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zunanji Ø                             | 4 mm                                                                                                                                         |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok | 20 mm                                                                                                                                        |
| Notranji Ø                            | 2.7 mm                                                                                                                                       |
| Najmanjši polmer upogibanja           | 10 mm                                                                                                                                        |
| Lastnosti gibke cevi                  | primerno za energetske verige                                                                                                                |
| Od temperature odvisen delovni tlak   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                            |
| Napotek glede delovnega tlaka         | Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C                                                                                                              |
| Odobritev                             | TÜV                                                                                                                                          |
| Pristojni organ za izdajo certifikata | B 013277 0506 00                                                                                                                             |
| Delovni medij                         | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tekoča, brez ledu)                                                                 |
| Skladnost z LABS                      | VDMA24364-B2-L                                                                                                                               |
| Razred čistih prostorov               | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča                                                                   |
| Temperatura okolice                   | -30 °C...60 °C                                                                                                                               |
| Teža izdelka glede na dolžino         | 0.00643 kg/m                                                                                                                                 |
| Pnevmatični priključek                | za zunanji Ø vtičnega priključka 4 mm<br>za notranji Ø vtičnega priključka 3 mm s pokrovno matico<br>za vtični priključek z notranjim Ø 3 mm |
| Barva                                 | črna                                                                                                                                         |
| Trdota po Shoru                       | D 52 +/-3                                                                                                                                    |
| Napotek glede materialov              | V skladu z RoHS                                                                                                                              |
| Material gibke cevi                   | PE                                                                                                                                           |