


Priključak
SEA-3GS-M8-S
Broj dela: 192009

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 61076-2-104 EN 61984
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	6 g
Veličina posude	1
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Vijčana blokada pomoću šestougaonog vijka SW9 i dugačkog nareckanog vijka
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Električni priključak 2, broj polova/žila	8
Opseg radnog pritiska DC	60 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	60 V
Opterećenje struje pri 40 °C	3 A
Otpornost na udarni napon	1.5 kV
Kablovski konektor	Pg7
Prečnik kabla	2.5 mm...5 mm
Nominalni poprečni presek voda	0.14 mm²...0.5 mm²
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3

Karakteristika	Vrednost
Najviši stepen odpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Materijal blokade vijka	Niklovani liv od cinka
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal utičnih kontakata	Mesing, pozlaćeni