

Vakuum generator VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RQ2

Broj dela: 193599

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina Lavalove mlaznice	0.45 mm
Dimenzija mrežice	14 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Karakteristika ejektora	visok zapreminski protok usisa Standard
Dizajn	T-oblik
Radni pritisak za maks. usisni zapreminski protok	5 bar
Radni pritisak	1 bar...8 bar
Nominalni radni pritisak	6 bar
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu	15.7 l/min
Vreme ventilacije kod nominalnog radnog pritiska	1.7 s
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat prižezanja	0.5 Nm
Težina proizvoda	24 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 3	QS-6
Vakuumski priključak	G1/8
Materijal priključnog navoja	Aluminijumska legura za obradu
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal zahvatne mlaznice	POM
Materijal kućišta	POM ojačan
Materijal čelične mlaznice	Aluminijumska legura za obradu
Materijal priključka	Mesing niklovano