

Senzorski vmesnik CASM-S-D2-R3

Številka dela: 549292

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Diagnostična funkcija	prikaz prek LED
Položaj vgradnje	poljubno
Zahteva za napajanje	PELV
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Premostitev izpada omrežja	10 ms
Preostala valovitost	4 Vss
Odjem toka pri nazivni delovni napetosti	40–50 mA
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 25 %
Odobritev	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Trajna odpornost na udarce v skladu z DIN/IEC 68, del 2-82	testirano v skladu s stopnjo resnosti 2
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	95 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP67 Vstavljeni konektor
Odpornost proti vibracijam v skladu z DIN/IEC 68, del 2-6	testirano v skladu s stopnjo resnosti 2
Temperatura okolice	0 °C...55 °C
Teža izdelka	128 g
Električni priključek merilnega sistema	M12 doza 5 polov
Električni priključek nadzornega vmesnika	vtič M9 5 polov
Krmilni vmesnik	digitalni Vodilo CAN s protokolom Festo brez zaključnega upora

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Material ohišja	Ojačan PBT