


# Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6N-1/2:C3J1D7A1F3-WP

Številka dela: 550499

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                     | 6                                                                                                                  |
| Serijska                                                     | MS                                                                                                                 |
| Zaščita pred aktiviranjem                                    | Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom<br>možnost zaklepanja z dodatki                                                 |
| Položaj vgradnje                                             | navpično +/- 5°                                                                                                    |
| Finost filtra                                                | 40 µm                                                                                                              |
| Izpust kondenzata                                            | ročno obračanje                                                                                                    |
| Konstruktivna zgradba                                        | odcepni modul<br>Ventil za počasen dvig tlaka<br>Tlačno stikalo<br>vklopni ventil<br>filter regulator z manometrom |
| Funkcija regulatorja                                         | konstanten izhodni tlak<br>z izravnavo predtlaka<br>s sekundarnim odzračevanjem<br>s funkcijo povratnega toka      |
| Zaščita posode                                               | Plastična zaščitna košara                                                                                          |
| Prikaz tlaka                                                 | z manometrom                                                                                                       |
| Delovni tlak                                                 | 4,5 bar...10 bar                                                                                                   |
| Območje regulacije tlaka                                     | 4 bar...9 bar                                                                                                      |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 3100 l/min                                                                                                         |
| Karakteristike tuljave                                       | 24 V DC: 2,5 W                                                                                                     |
| Delovni medij                                                | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini                                                  |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                                                     |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                                                  |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                  |
| Temperatura skladiščenja                                     | -10 °C...60 °C                                                                                                     |
| Primerno za živila                                           | Glej razširjene informacije o materialu.                                                                           |
| Razred čistosti zraka na izhodu                              | Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                 |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...50 °C                                                                                                     |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...50 °C                                                                                                     |
| Teža izdelka                                                 | 3500 g                                                                                                             |
| Način pritrditve                                             | z opremo                                                                                                           |

| Značilnost               | Vrednost                  |
|--------------------------|---------------------------|
| Pnevmatični priključek 1 | 1/2 NPT                   |
| Pnevmatični priključek 2 | 1/2 NPT                   |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/2                      |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS           |
| Material ohišja          | aluminijeva tlačna litina |
| Material posode          | PC                        |