

# Cilindrični oslonac CRLBN-50/63

Broj dela: 195868

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                             | 50/63                                                                      |
| Ugradni položaj                                   | Proizvoljan                                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji                                      |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | 1 Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa) |
| Temperatura okruženja                             | -40 °C...150 °C                                                            |
| Težina proizvoda                                  | 293 g                                                                      |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                             |
| Materijal pričvršćenja                            | visokolegirani čelik, nerđajući                                            |
| Materijal osovinice                               | visokolegirani čelik, nerđajući                                            |
| Materijal osigurača                               | visokolegirani čelik, nerđajući                                            |