


# Cev iz umetne mase PEN-10X1,5-SI-300

Številka dela: 551453

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                    | Vrednost                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zunanji Ø                                                     | 10 mm                                                                        |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok                         | 40 mm                                                                        |
| Notranji Ø                                                    | 7 mm                                                                         |
| Najmanjši polmer upogibanja                                   | 23,5 mm                                                                      |
| Lastnosti gibke cevi                                          | primerno za energetske verige                                                |
| Od temperature odvisen delovni tlak                           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi            |
| Napotek glede delovnega tlaka                                 | Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C                                              |
| Odobritev                                                     | TÜV                                                                          |
| Pristojni organ za izdajo certifikata                         | B 013277 0527 00                                                             |
| Delovni medij                                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tekoča, brez ledu) |
| Skladnost z LABS                                              | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14 | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča   |
| Temperatura okolice                                           | -30 °C...60 °C                                                               |
| Teža izdelka glede na dolžino                                 | 0.03766 kg/m                                                                 |
| Pnevmatični priključek                                        | za zunanji Ø vtičnega priključka 10 mm                                       |
| Barva                                                         | srebrna                                                                      |
| Trdota po Shoru                                               | D 52 +/-3                                                                    |
| Napotek glede materialov                                      | V skladu z RoHS                                                              |
| Material gibke cevi                                           | PE                                                                           |