

Vodilna os EGC-70- -FA

Številka dela: 558864

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni hod	50 mm...5000 mm
Velikost	70
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Največji pospešek	50 m/s ²
Največja hitrost	5 m/s
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Ploskovni momenti 2. reda Ix	395000 mm ⁴
Ploskovni momenti 2. reda Iy	577000 mm ⁴
Največja sila Fy	1850 N
Največja sila	1850 N
Največja odpornost proti premiku pri prostem teku	15 N
Največji moment Mx	16 Nm
Največji moment My	51 Nm...132 Nm
Največji moment Mz	51 Nm...132 Nm
Najv. sila Fy skupna os	1850 N
Najv. sila Fz skupna os	1850 N
Najv. moment Mx skupna os	16 Nm
Najv. moment My skupna os	51 Nm...132 Nm
Največ. Moment Mz skupna os	51 Nm...132 Nm
Torzijski vztrajnostni moment It	240000 mm ⁴
Material profila	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrivnega profila	ABS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano
Material vodilnega drsnika	jeklo

Značilnost	Vrednost
Material vodilne tirnice	jeklo
Material drsnika	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran