


Vodilna os EGC-185- -FA

Številka dela: 558868

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni hod	50 mm...8500 mm
Velikost	185
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Največji pospešek	50 m/s ²
Največja hitrost	5 m/s
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Ploskovni momenti 2. reda Ix	23400000 mm ⁴
Ploskovni momenti 2. reda Iy	27400000 mm ⁴
Največja sila Fy	15200 N
Največja sila	15200 N
Največja odpornost proti premiku pri prostem teku	15 N
Največji moment Mx	529 Nm
Največji moment My	1157 Nm...1820 Nm
Največji moment Mz	1157 Nm...1820 Nm
Najv. sila Fy skupna os	15200 N
Najv. sila Fz skupna os	15200 N
Najv. moment Mx skupna os	529 Nm
Najv. moment My skupna os	1157 Nm...1820 Nm
Največ. Moment Mz skupna os	1157 Nm...1820 Nm
Torzijski vztrajnostni moment It	14100000 mm ⁴
Pnevmatični priključek, vpenjalna enota	M5
Material profila	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrivnega profila	ABS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano

Značilnost	Vrednost
Material vodilnega drsnika	jeklo
Material vodilne tirnice	jeklo
Material drsnika	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran