

Zakretni pogon DSRL-16-180-P-FW

Broj dela: 30655

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Ugao amortizacije	2.1 deg
Opseg podešavanja ugla zakretanja	0 deg...180 deg
Ugao zakretanja	0 deg...180 deg
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Dizajn	Zakretno krilo
Prepoznavanje položaja	bez
Radni pritisak	2 bar...8 bar
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Nm
Težina proizvoda	300 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M5
Materijal pogonskog vratila	Čelik niklovano
Radni materijal zaptivki	NBR