



Ventil sa ručicom VHER-P-H-B43U-B-G12

Broj dela: 3192084

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	4/3 sa ventilacijom
Vrsta aktiviranja	ručno
Ugradna širina	80 mm
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	3800 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/2
Radni pritisak	0 bar...10 bar
Napomena o radnom pritisku	Vakuumski pogon samo na priključku 3 Pri radu sa dva pritiska, pritisak na priključku 1 mora biti veći nego pritisak na priključku 3.
Dizajn	Rotacioni zasun
Nominalna širina	12 mm
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja
Napomena o korišćenju	samo ručno aktiviranje
Zaštita od aktiviranja	može se zatvoriti pomoću pribora
Princip zaptivanja	čvrsto
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	nije reverzibilno
Odsustvo preklapanja	da
Prikaz uklopnog položaja	sa priborom
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Momenat aktiviranja	5 Nm
Težina proizvoda	740 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja na prednju tablu sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/2

Karakteristika	Vrednost
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak: 4	G1/2
Napomena o materialu	RoHS-usaglašen
Radni material zaptivki	NBR
Material kučišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Material poluge	PA