

Cev iz umetne mase
PUN-H-5/32-SW-500-HA
Številka dela: 568017

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø v palcih	5/32
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	0.052 Čevelj
Najmanjši polmer upogibanja	0.02 Čevelj
Napotek za uporabo	na snovi TPE-U Ether
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Od temperature odvisen delovni tlak	-14.4 psi...145 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,3 MPa pri 0–60 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Material za požarni preskus	UL94 HB
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-31 °F...145 °F
Teža izdelka glede na dolžino	0.968 unča/čevelj
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 4 mm za zunanji Ø vtičnega priključka 5/32 "
Barva	črna
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	TPE-U (PU)