

Odvajalec vode MS12-LWS

Številka dela: 569827

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serija	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko popolnoma samodejni, električno krmiljeni
Konstruktivna zgradba	centrifugalni izločevalnik
Največja količina kondenzata	400 ml
Zaščita posode	integriran kot kovinska posoda
Stopnja izločanja kondenzata	99 %
Delovni tlak	1 bar...16 bar
Največji normalni pretok	40000 l/min
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	25000 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-::-] stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	1 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Temperatura medija	1 °C...60 °C
Temperatura okolice	1 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo s kotnikom za pritrditev z opremo izbirno:
Material pokrova	Ojačan PA
Material vrtilne podloške	POM
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina
Material kotnika za pritrditev	aluminijeva tlačna litina
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material modulnega konektorja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnila posode	NBR
Material opazovalnega okenca	PA

Značilnost	Vrednost
Material ločilnega krožnika	POM