

# Mrežni filter CADF-C15-11A-P3

Broj dela: 3947275

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika        | Vrednost                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Širina                | 47 mm                                                  |
| Visina                | 70 mm                                                  |
| Dužina                | 231 mm                                                 |
| Ugradni položaj       | slobodna konvekcija                                    |
| Pogonski napon        | 520/300 V                                              |
| Ulazna struja         | 16 A                                                   |
| Mrežna frekvencija    | 50 Hz...60 Hz                                          |
| Dozvola               | ENEC<br>UL - Recognized (OL)<br>c UL - Recognized (OL) |
| LABS usklađenost      | VDMA24364-Zona III                                     |
| Težina proizvoda      | 900 g                                                  |
| Vrsta pričvršćenja    | Montažna ploča, zavrnuti                               |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen                                         |