

# Zaustavljalni valj DFSP-Q-16-10-DF-PA

Številka dela: 576068

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod                                         | 10 mm                                                               |
| Premer bata                                 | 16 mm                                                               |
| Navoj batnice                               | M3                                                                  |
| Blaženje                                    | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                            | poljubno                                                            |
| Način delovanja                             | dvosmerno delovanje                                                 |
| Konstruktivna zgradba                       | Bat<br>Batnica<br>Profilna cev<br>zavarovano proti vrtenju          |
| Zaznavanje položaja                         | za mejno stikalo                                                    |
| Konec batnice                               | Notranji navoj                                                      |
| Različice                                   | notranji navoj na batnici<br>batnica z zaščito proti vrtenju        |
| Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo | sploščena batnica                                                   |
| Delovni tlak                                | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                   |
| Delovni medij                               | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija    | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK            | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Razred čistih prostorov                     | Razred 6 v skladu z ISO 14644-1                                     |
| Temperatura okolice                         | -10 °C...80 °C                                                      |
| Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico  | 880 N                                                               |
| Dovoljena prečna sila med preklapljanjem    | 147 N                                                               |
| Največja taktna frekvenca                   | 5 Hz                                                                |
| Način pritrditve                            | s prehodno izvrtino<br>z notranjim navojem<br>z opremo<br>izbirno:  |
| Pnevmatični priključek                      | M5                                                                  |
| Napotek glede materialov                    | V skladu z RoHS                                                     |
| Material veznih vijakov                     | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |

| Značilnost          | Vrednost                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Material pokrova    | Gnetna aluminijeva zlitina<br>eloksirano        |
| Material tesnil     | TPE-U (PU)                                      |
| Material batnice    | visoko legirano nerjavno jeklo                  |
| Material kolesca    | Jeklo, pocinkano                                |
| Material cevi valja | gnetna aluminijeva zlitina<br>gladko eloksirana |