


Zaustavljalni valj DFSP-40-20-F-PA

Številka dela: 576129

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	20 mm
Premer bata	40 mm
Navoj batnice	M8
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje vlečno
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Profilna cev
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Konec batnice	Notranji navoj
Različice	notranji navoj na batnici
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	okrogla batnica
Delovni tlak	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Razred 5 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico	5540 N
Dovoljena prečna sila med preklapljanjem	1108 N
Največja taktna frekvenca	5 Hz
Način pritrditve	izbirno: s prehodno izvrtino z notranjim navojem z opremo
Pnevmatični priključek	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material veznih vijakov	Jeklo, pocinkano
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano

Značilnost	Vrednost
Material tesnil	TPE-U (PU)
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material kolesca	Jeklo, pocinkano
Material cevi valja	gnetna aluminijeva zlitina gladko eloksirana